

Los sobreguantes de cuero

Detalles técnicos:

Modelo: RGX-SG

Descripción

Los sobreguantes de cuero plena flor de bovino deben usar sobre los guantes aislantes, con el fin de protegerlos de los riesgos mecánicos.

Estos guantes con pulgares palmeados, están provistos de un puño de corteza de 10 cm con una cinta de velcro de reapriete en el dorso de la mano.

El cuero plena flor esta tratado con silicona para aumentar sus características de impermeabilidad.



Referencia	tamaños	Resistencias mecánicas	Tipo de cuero	Empaquetado*
RGX SG A	8	 EN-388 Abrasión 2 Corte 1 Desgarramiento 2 Perforación 2	Plena flor de bovino hidrofugado y puño de corteza	10
RGX SG B	9			10
RGX SG C	10			10
RGX SG D	11			10
RGX SG E	12			10
RGX SG F	13			10
RGX SG G	14			10

*con un manual de utilización

Características

Una gama unica que se adapta a todas las clases:

Teniendo en cuenta que las clases de guantes aislantes presentan grosores muy diferentes, hemos desarrollado una gama completa de sobreguantes que consta de 5 tallas designadas por letras.

El cuadro establece las correspondencias entre los guantes aislantes y los sobreguantes que se deben utilizar en función a la clase y talla.

		CLASSE - SURGANT					
		00	0	1	2	3	4
TAILLE SURGANT	7	A	A	B	B	-	-
	8	B	B	C	C	E	E
	9	B	B	C	C	E	E
	10	C	C	D	E	F	F
	11	D	D	E	F	G	G
	12	E	E	F	G	G	G

Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisiones. Las especificaciones mostradas en esta ficha pueden variar sin previo aviso y ser actualizadas en versiones futuras. (V01-2026).

